

**Garant****Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215870 32/5
GTIN	4045197195425
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

### Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Teljes hossz $L_{ges}$	43 mm
Felfogó menet M	M16
Ø $D_1$ h6	17 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Vágóél Ø $D_c$	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_2$	28,7 mm
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	62 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	61 mm

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,53 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	26,85 mm
$\varnothing D_3$	29 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP