

Garant**eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
20/3Lmm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273835 20/3L
GTIN	4045197612168
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik. $12,5 \times w$ (**max. beszúrási mélység 37,5 mm**)

Figyelem:

Maximális \varnothing = korlátozott munkadarab \varnothing a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapokat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	54 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség L_4	21,5 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	37,5 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm

Teljes hossz L	113 mm
Sorozat	Eco
maximális Ø	75 mm
Szárszélesség b	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
-----------------------	----------