



Akkus speciális csavarozó, Típus: C12RAD



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 070225 C12RAD |
| GTIN | 4002395001248 |
| Árucikk kategória | 03L |

Leírás

Kivitel:

MILWAUKEE– akkumulátoros sarokfúró csavarozó és racsnis csavarozó

- REDLINK™ elektronika fokozatmentes fordulatszám-szabályozással, jobb/bal forgásiránnyal és túlterhelés elleni védelemmel.
- A munkaterület megvilágítása LED-del.
- Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.

Könnyű és kézre álló kompakt sarokfúró csavarozó nehezen hozzáférhető helyekhez, nagyon kompakt – **csak 95 mm sarokméret**. Elektronikus 10 fokozatú nyomaték-beállítás, plus fúrófokozat, FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány. Piros LED jelzi az elért nyomatékot.

Előny:

Nagyon kompakt, csak 95 mm sarokméret.

Tartalom:

Akku öltőkészülék és szállítóköffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Akkumulátor kapacitás | 2 Ah |
| Felépítés | Sarokfúró csavarozó |
| Maximális csigafúró Ø fában | 25 mm |
| Gyártó jelölése | C12RAD-202B |
| Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s ² |

| | |
|--|---------------------------|
| Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 - 800 min ⁻¹ |
| Súly | 1,1 kg |
| Szerszámbefogás | Ø 1,0 – 10 mm |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V |
| Maximális nyomaték kemény | 12 Nm |
| Jellemző felhasználás | Medium |
| Maximális csigafúró Ø acélban | 10 mm |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 |
| Energiaellátás | Akkus |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion |
| Alkalmas anyagok | Acél |
| Alkalmas anyagok | fa |
| Termék fajtája | Csavarozó |

Tartozék

| | |
|---|----------------|
| Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C | 073840 M1218C |
| Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC | 073840 M1218FC |
| Li-Ion rendszer M4B2/M12B2 Akkumulátor típus MB12 | 073814 MB12 |