

Garant**Sarokmaró 90°, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	215870 25/3
GTIN	4045197193087
Árucikk kategória	210

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Felfogó menet M	M12
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D _{max}	48 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	47 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	0,72 fok
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Körmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219814
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2