

**HOLEX®****TCMT 16T308 10 darabos készlet, Minőség: HBX130****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

TCMT 16T308 10 darabos készlet HBX130 Minőség: HBX130

Forgácstörő: MM

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmElőtolás  $f$ : 0,06 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 60 - 200 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MM
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	60 - 200 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Előtolás $f$	0,06 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HBX130
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatfej
Sorozat	Furatkés
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Váltólapka kiosztás	egyenes