

Garant**eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
16/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik. $8 \times w$

Figyelem:

Maximális \varnothing = korlátozott munkadarab \varnothing a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Csavar	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Működő szélesség L_4	16 mm
Beszúrási mélység t_{max}	25 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Fejhossz L_1	43 mm
Teljes hossz L	90 mm

Sorozat	Eco
maximális Ø	50 mm
Szárszélesség b	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 5	279815 5
-----------------------	----------