

Garant**eco leszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
25/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	273860 25/4
GTIN	4045197581983
Árucikk kategória	21W

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Működő szélesség L_4	26,5 mm
Beszúrási szélesség w	4 mm
Fejhossz L_1	48 mm
Csavar	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Beszúrási mélység t_{max}	28 mm
Teljes hossz L	119,5 mm
Sorozat	Eco

Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX30	674248 TX30
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar Típus 7	279815 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600