

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, C alak, kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG1358 M3
GTIN	4069515046442
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély** menetek esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb **vanádium tartalommal** a **jobb kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, elkerülhetőek az élrátét képződések.

Mint a: 135805.

Figyelem:

≤ M16-ig a tartalom 5 db/készlet.

≥ M18-tól a tartalom 3 db db/készlet.

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,5 mm
Szár négyszög □	2,7 mm
Menetfajta	M
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	56 mm

Adatlap

Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	3,5 mm
Tartalom	5
Magfurat Ø	2,5 mm
Menetméret	M3
Vágóélek száma Z	3
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	3 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetmélység	9 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1358 M3