


**Garant****GARANT Vap Tap HSS-E gépi menetfúró, kedvezményes csomagban****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | GG1326 M2     |
| GTIN              | 4069515046428 |
| Árucikk kategória | GGN           |

**Leírás****Kivitel:**

**GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan** használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a jobb **kopásállóság érdekében**. **Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

**Mint a: 132642.**

**Figyelem:**

≤ M16-ig a tartalom 5 db/készlet.

≥ M18-tól a tartalom 3 db db/készlet.

**Műszaki leírás**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Menetfajta           | M        |
| Forgácshornyok száma | 2        |
| Magfurat Ø           | 1,6 mm   |
| Tűrési osztály       | ISO 2 6H |
| Teljes hossz L       | 45 mm    |
| Szár négyszög □      | 2,1 mm   |

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Tartalom                   | 5                                       |
| Menetmélység               | 6 mm                                    |
| Menetemelkedés             | 0,4 mm                                  |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 2,8 mm                                  |
| Vágóélek száma Z           | 2                                       |
| Menet Ø                    | 2 mm                                    |
| Szabvány                   | DIN 371                                 |
| Szerszámanyag              | HSS E                                   |
| Menetméret                 | M2                                      |
| Bevonat                    | gőzölt                                  |
| Profilszög                 | 60 fok                                  |
| Menet szabvány             | DIN 13                                  |
| Bekezdő alak               | B                                       |
| Szár                       | Hengeres szár, h9                       |
| Belső hűtés                | nem                                     |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3xD átmenő furatnál                |
| Vágásirány                 | jobbos                                  |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Sorozat                    | Vap Tap                                 |
| Termék fajtája             | Menetfúró                               |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | alkalmas     | 18 m/min       | N       |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas     | 13 m/min       | N       |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 18 m/min       | P       |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 15 m/min       | P       |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas     | 15 m/min       | P       |

|                               |                       |          |   |
|-------------------------------|-----------------------|----------|---|
| Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 6 m/min  | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              | 6 m/min  | M |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas | 15 m/min | N |
| Uni                           | alkalmas              |          |   |
| Olaj                          | alkalmas              |          |   |
| Nedvesen maximum              | alkalmas              |          |   |

## Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1326 M2