

Garant**CCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7020-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2801 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 mm/min
Tartalom	260058 HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	30
Típus	HB7020-2

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2801 09T304