

**WNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3928 060408
GTIN	4067263093657
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Tartalom	252093 HBT020
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Fő felhasználás	P
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,55 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3928 060408