

Garant**CNMG esztergalapka, simítás 30 darab, HB7130-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2901 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	03:25 mm
Fő felhasználás	M
Tartalom	250050 HB7130-2
Darabszám	30
Típus	HB7130-2

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2901 09T304