

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7010-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2807 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 mm/min
Tartalom	260150 HB7010-2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Darabszám	30

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2807 09T304