

**CNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2409 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	250152 HB7035-2
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 mm/min
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2409 09T308
