

Mágneses satu készlet VersaMAG, Típus: VERSA-01



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Kompakt, valamint nagy teljesítményű állandó mágnes satuval a különböző alkatrészek szerszám nélküli rögzítéséhez a mágneses felületeken.

- **Mobil, rugalmas és gyorsan használható. Kompakt kialakításának és az extra keskeny állandó mágnesnek köszönhetően minden munkahelyhez igazodik.**
- **Minden munkahelyet optimalizál: tiszta és biztonságos munkavégzés változatos felhasználási lehetőségek mellett.**
- **Moduláris rendszer: az egyedülálló moduláris rendszer biztonságos rögzítést tesz lehetővé a legkülönbözőbb munkahelyzetekben, és megfelelő tartozékokkal folyamatosan bővíthető.**
- **A satu befogási tartománya 108 mm és a pofaszélesség 100 mm.**
- **Cserélhető befogópofák különböző magasságokban nagyobb anyagok, például lemezek és csövek rögzítéséhez.**
- **Az innovatív 2 rotoros rendszernek köszönhetően akár 7800 N tartóerő biztosítja a biztonságos rögzítést minden mágneses felületen – még a vékony lemeztartományban is (4 mm vastagságtól).**
- **Befogás szűk helyeken vagy függőleges síkban? A kompakt kialakításnak és az extra keskeny állandó mágnesnek köszönhetően nincs probléma.**
- **Az állandó mágnes pontosan beigazítható a 30%-os előmágnesezés segítségével.**
- **Az alkatrészek biztonságosan befoghatóak a további megmunkáláshoz a különböző elektromos szerszámokkal, például sarokcsiszolókkal, fúró-csavarozókkal, fűrészekkel, MULTIMASTER-rel stb.**

Tartalom:

1 × állandó mágnes, 1 × szerelőlap, 1 × satu, 1 × hatszögkulcs 3 mm, 1 × tartóheveder.

Műszaki leírás

Hossz A	212 mm
Súly	7,25 kg
Szélesség B	70 mm
Pofaszélesség	100 mm
Pofamagasság	40 mm
Mágneses tartóerő	7800 N
Termék fajtája	Mágnesasztal