

**SCMT esztergalapka, simítás 50 db, HBT020, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3941 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Tartalom	260758 HBT020
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Darabszám	50
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Bevonat	TiCN

Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3941 09T304