

**SCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3943 09T304
GTIN	4067263093480
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	50
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Tartalom	260791 HBT020
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	4

Adatlap

Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3943 09T304