

**CCMT 09T308, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

CCMT 09T308 SW05 Minőség: SW05  
Forgácstörő: MQ  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 100 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	Ti
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 100 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1 mm

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz