

**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7010-2, Méret: 09T308****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2410 09T308
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 440 mm/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T308
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Tartalom	250152 HB7010-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2410 09T308
