

**TCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 110204****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3947 110204
GTIN	4067263095804
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Váltólapka ISO kód	TCMT 110204
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	3
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min

Tartalom	261012 HBT020
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3947 110204