


Garant**DN.G 110404, Minőség: HB7215**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Árucikk kategória	21G

Leírás

DN.G 110404 HB7215 Minőség: HB7215
Forgácstörő: GM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 1,5 - 5 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 300 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1,5 - 5 mm
Fő felhasználás	K
Forgácstörő	GM
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 300 m/min

Minőség	HB7215
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz