

**TNMG esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 160404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2457 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Tartalom	251432 HB7010-2
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 500 mm/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Darabszám	50
Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2457 160404
