

**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT020, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3951 110304
GTIN	4067263095927
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	261252 HBT020
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Adatlap

Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3951 110304