

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7020-2, Méret: 09T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2811 09T302
GTIN	4067263095187
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Tartalom	260148 HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Darabszám	50

Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2811 09T302