

Garant**DCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 11T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2816 11T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	260356 HB7010-2
Darabszám	50

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2816 11T302