

**CCMT váltólapka, simító, 30 darab, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2617 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Bevonat	TiCN
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	260086 HBT130
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	30

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2617 09T304