

Garant**CCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 060204**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3512 060204
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Darabszám	50
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Tartalom	260142 HB7140-2
Fő felhasználás	M
Váltólapka ISO kód	CCMT 060204
Tűrés	M

Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3512 060204