

Garant**SCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7010-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2827 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	260742 HB7010-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	30
Típus	HB7010-2

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2827 09T304