

**DNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HB7035-2, kedvezményes kiszérésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2427 110404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 mm/min
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	250752 HB7035-2
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2427 110404
