

Garant**CC.T 09T302, Minőség: CB7010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T302 CB7010 Minőség: CB7010
Forgácstörő: SM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 240 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 240 m/min
Mellékfelhasználás	M
Sarokrádiusz	0,2 mm

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 180 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Minőség	CB7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz