

**DCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HBT130, Méret: 11T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2669 11T304
GTIN	4067263096580
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Tartalom	260507 HBT130
Cserék / élek száma	2
Szerszámanyag	Keményfém
Fogásmélység $a_{p\max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	TiCN
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Előtolás f	0,05 - 0,35 mm/ford,
Darabszám	50

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2669 11T304