

**KOMET KUB Centron® fúrókorona, Ø DC: 46mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236650 46
GTIN	4047109081598
Árucikk kategória	24L

**Leírás****Kivitel:**

- **Biztonságos fúrás 8 (9)×D-ig.**
- **Központosítás a központosító csúccsal és a megvezető betétekkel.**
- **Merev csatlakozás az alapelem és a fúrókorona között.**
- **A megvezető betétek Ø-je a 0,4 mm sarokrádiuszú váltólapkához igazodik. Átmenő furatoknál a megvezető betétek Ø-je hézagolólemezekkel igazítható.**

**Felhasználás:**

- **Forgó és álló, valamint vertikális és horizontális használatra minden anyaghoz.**
- **236655 – 236657 sz. központosító csúccsal.**
- **236740 – 237080 sz. váltólapkával.**

**Alkalmazható:**

Alaptest 236652 – 236654 sz.

**Tartalom:**

Fúrókorona megvezető betéttel (tartalék megvezető betét a 236658 sz. alatt). Ø 65 mm-től váltólapka betétekkel (a váltólapka betét Ø-ben kívül +1 mm-rel állítható).

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	239655 10IP (2,8 Nm)
Központosító csúcs méret	46

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	WOEX 06T304
Alaptest méret	46
Csavar alaptesthez	239655 20IP
Sorozat	KUB Centron®
Névleges Ø D	46
Coll Ø	1 13/16 coll
Fúrási felhasználás	Központfúrás
Fúrási felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

## Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP2	239655 20IP2
KOMET® alaptest Ø DC 46 mm	236654 46
KOMET® alaptest Ø DC 46 mm	236652 46
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 46	236655 46
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239655 20IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 10IP	239655 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
KOMET® alaptest Ø DC 46 mm	236653 46
KOMET KUB Centron® keményfém központosító csúcs Típus 46	236657 46
KOMET KUB Centron® HSS központosító csúcs Típus 46	236656 46

