

Garant**SCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7010-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2830 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 mm/min
Darabszám	50
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Tartalom	260742 HB7010-2

Típus	HB7010-2
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2830 09T304