

Garant**SCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2832 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Darabszám	50
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	260742 HB7035-2
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2832 09T304