

Garant**DCMT váltólapka, simítás 50 db, HB7130-2, Méret: 11T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3517 11T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tűrés	M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Tartalom	260356 HB7130-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,15 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	M
Darabszám	50
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Cserék / élek száma	2

Szerszámanyag	HM
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3517 11T302