

**VCMT váltólapka, simítás 30 darab, HBT130, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 mm/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	M
Tartalom	261386 HBT130
Darabszám	30

Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2693 110304