

Garant**RCG. esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HU730-1, Méret: 0602**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3820 0602
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 mm/min
Bevonat	bevonat nélkül
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Váltólapka ISO kód	RCGT 0602
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	N
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	260620 HU7310-1
Darabszám	50
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2 mm

Tűrés	G
Típus	HU730-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	AM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3820 0602