

**VNMG 160404, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251752 SW05
GTIN	4960664629923
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 140 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,05 - 0,3 mm/ford,
Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz