

Garant**TCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 110208****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2844 110208
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Darabszám	50
Sarokrádiusz	0,8 mm
Tartalom	260954 HB7035-2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Cserék / élek száma	3
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	TCMT 110208

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2844 110208