

Garant**SCMT 09T304 kedvezményes csomag****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3532 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Törhetetlen, rugalmas nyomó olajozó polietilénből kihúzható sárgaréz kifolyócsővel, zárható csappal a csővégnél. Csőhosszt rögzítő anyával.

Etanol és izopropanol alapú fertőtlenítő szereknek ellenáll.

Műszaki leírás

Tartalom	260742 HB7130-2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Szerszámanyag	Keményfém
Darabszám	50
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3532 09T304