

Garant**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7130-2, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3538 09T304
GTIN	4067263096627
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Szerszámanyag	Keményfém
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	50
Tűrés	M
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Tartalom	260762 HB7130-2

Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3538 09T304