

**DNMG váltólapka, simító, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerelésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3906 110404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	250666 HBT020
Sarokrádiusz	0,4 mm
Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Cserék / élek száma	4
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3906 110404
