

Garant**VBMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2857 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tartalom	261144 HB7035-2
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Darabszám	50

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2857 110304