

**VNMG 160412, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251826 CA6525
GTIN	4960664472178
Árucikk kategória	25E

Leírás

VNMG 160412 CA6525 Minőség: CA6525
Forgácstörő: MS
Fogásmélység a_p : 0,75 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Forgácstörő	MS
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,75 - 2,5 mm

Minőség	CA6525
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz