

Garant**VBMT váltólapka, simítás 30 darab, HB7120-1, Méret: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3552 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 290 mm/min
Szerszámanyag	HM
Tartalom	261144 HB7120-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Váltólapka ISO kód	VBMT 110304
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Darabszám	30
Típus	HB7120-1

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácsstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3552 110304