

**CCMT 060208, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260182 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28A

Leírás

CCMT 060208 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 73

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Forgácstörő	73
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060208
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz