

**CCMT 060202, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 260190 CA510  |
| GTIN              | 4960664696444 |
| Árucikk kategória | 25E           |

**Műszaki leírás**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos         |
| Előtolás f                                 | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 140 - 450 m/min    |
| Fő felhasználás                            | P                  |
| Forgácstörő                                | GK                 |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm             |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 3 mm         |
| Minőség                                    | CA510              |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás   |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Váltólapka ISO kód                         | CCMT 060202        |
| Cserék / élek száma                        | 2                  |

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Tűrés          | M                         |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |