

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HU7310
GTIN	4045197668059
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Forgácstörő	AM
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz