

Garant**eco leszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273861 25/2
GTIN	4045197582010
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapokkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Beszúrási mélység t_{\max}	14 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Fejhossz L_1	33,5 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Teljes hossz L	105 mm
Sorozat	Eco
Szárszélesség b	25 mm

Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600