

Garant**eco leszúró esztergakés, balos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w:
25/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273836 25/3L
GTIN	4045197612199
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik. $12,5 \times w$ (**max. beszúrási mélység 37,5 mm**)

Figyelem:

Maximális \varnothing = korlátozott munkadarab \varnothing a kivitel következtében.

19,5 mm beszúrási mélységtől (3 mm beszúrási szélességtől), ill. 24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszúró esztergalapkákat.

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006 – 319136 sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Csavar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Fejhossz L_1	54 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Működő szélesség L_4	26,5 mm
Beszúrási mélység t_{max}	37,5 mm

Teljes hossz L	125,5 mm
Sorozat	Eco
maximális Ø	75 mm
Szárszélesség b	25 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
8 mm penge, mágnessel1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar Típus 6	279815 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600